





Base/Bossage extrudé | Bossage/Base avec révolution | Bossage/Base balayé | Bossage/Base lissé | Bossage/Base frontière
 Enlèv. de matière extrudé | Assistance pour le perçage | Enlèv. de mat. avec révolution | Enlèv. de matière balayé | Enlèv. de matière lissé | Découpe frontière
 Congé | Répétition linéaire | Nervure | Enroulement
 Coque | Dépouille | Dôme | Symétrie
 Géométrie de réf... | Courbes | Instant3D


Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

chanfrein (Défaut<<Défaut>>_Et...
 Capteurs
 Annotations
 Matériau <non spécifié>
 Plan de face
 Plan de dessus
 Plan de droite
 Origine
 Boss.-Extru.1

Effectuer un chanfrein





*Trimétrique




Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

- chanfrein (Défaut<<Défaut>>_Et...
- Capteurs
- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine
- Boss.-Extru.1


Sélectionner l'arête





*Trimétrique




Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office



Dans le menu Congé sélectionner "chanfrein"



*Trimétrique



Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

chanfrein (Défaut <<Défau...

Chanfrein ?

✓ ✗

Paramètres de chanfrein

Arête <1>

Distance-angle
 Distance-distance
 Sommet

Inverser la direction


10.00mm


45.00deg

Sélectionner à travers les faces
 Garder les fonctions
 Propagation tangente

Aperçu intégral
 Aperçu partiel
 Aucun aperçu

Indiquer la longueur du chanfrein





Fonctions Esquisse Evaluer DimXpert Produits Office

chanfrein (Défaut <<Défau...

Chanfrein ?

✓ ✗

Paramètres de chanfrein

Arête <1>

Distance-angle
 Distance-distance
 Sommet

Inverser la direction



D 5
A 45.00deg

Sélectionner à travers les faces
 Garder les fonctions
 Propagation tangente

Aperçu intégral
 Aperçu partiel
 Aucun aperçu

ici : 5 mm

on peut aussi choisir l'angle du chanfrein





*Trimétrique



Base/Bossage extrudé	Bossage/Base avec révolution	Bossage/Base lissé	Bossage/Base lissé	Bossage/Base frontière	Enlèv. de matière extrudé	Assistance pour le perçage	Enlèv. de mat. avec révolution	Enlèv. de matière balayé	Enlèv. de matière lissé	Découpe frontière	Congé	Répétition linéaire	Nervure	Dépouille	Coque	Enroulement	Dôme	Symétrie	Géométrie de réfé...	Courbes	Instant3D
----------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------	-------	---------------------	---------	-----------	-------	-------------	------	----------	----------------------	---------	-----------

Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

- chanfrein (Défaut<<Défaut>>_Et...
- Capteurs
- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine
- Boss.-Extru.1
- Chanfrein1



*Trimétrique